

Obturación Inalámbrica para una óptima condensación vertical

# SuperEndo- $\alpha^2$



## Maxima comodidad para el usuario

- Diseño unico que incorpora características inalámbricas y ergonómicas.

## Equilibrio

- Distribución del peso para una mayor facilidad de uso.

## Inalámbrico

- Sin limite de uso, reduce la fatiga en la mano y muñeca.

## Orificios Hexagonales

- Seis orificios (giro 60 grados) que conectan el condensador de forma segura y evitan la rotación del mismo durante su uso.

## Duración de la Batería

- 4 horas de uso continuo con una sola carga que equivale a 1 semana de tratamiento endodóntico.

Código del Artículo : ASK



Accesorios para SuperEndo- $\alpha^2$

# BL Plugger

**Atacadores BL para SuperEndo- $\alpha^2$**

· Un gran número de opciones para elegir: 13 artículos, incluyendo condensadores, espaciadores y una punta de prueba de calor.



Accesorios para SuperEndo- $\alpha^2$

# Plugger Stand

Por Almacenamiento BL Pluggers

Código del Artículo : PSTAND

Puede almacenar y esterilizar en autoclave pluggers BL pluggers de manera segura.



Accesorios para B&L- $\alpha^2$

# Paper Point / GP Point



Modeloo	Tamaño	Código del Artículo	Packages
Paper Point	#15 / .04 #20 / .04 #25 / .04 #30 / .04 #35 / .04 #40 / .04 #50 / .04	PP1504 PP2004 PP2504 PP3004 PP3504 PP4004 PP5004	200 EA
GP Point	Assorted type (#25/.06, #30/.04, #35/.04) #25 / .06 #30 / .04 #35 / .04 #40 / .04	AGP GP2506 GP3004 GP3504 GP4004	60 EA

Obturación Inalámbrica para un óptimo relleno

# SuperEndo-β



## Unico diseño e ingeniería

· Incorpora las agujas giratorias de 360 grados, así como las características inalámbricas y ergonómicas, para mayor comodidad del usuario.

## Equilibrio

· Distribución del peso para una mayor facilidad de uso.

## Inalámbrico

· Sin límite de uso, reduce la fatiga en la mano y muñeca.


## Medida de seguridad adicional para evitar quemaduras

· Tapa protectora que evita quemaduras accidentales de la aguja caliente o gutta percha.


## Duración de la Batería

· 4 horas de uso continuo con una sola carga que equivale a 1 semana de tratamiento endodóntico.

Código del Artículo : BSK



Aguja giratoria para un fácil acceso



Accesorios para SuperEndo-β

# Needle



21mm 23G

22mm 20G

24mm 23G

26mm 25G

28mm 23G



## Agujas para SuperEndo-β

Modelo	Longitud	Calibre
BSN2123	21 mm	23 (0.57mm)
BSN2220	22 mm	20 (0.82mm)
BSN2225	22 mm	25 (0.45mm)
BSN2420	24 mm	20 (0.82mm)
BSN2423	24 mm	23 (0.57mm)
BSN2425	24 mm	25 (0.45mm)
BSN2625	26 mm	25 (0.45mm)
BSN2820	28 mm	20 (0.82mm)
BSN2823	28 mm	23 (0.57mm)
BSN5020 (VET)	50 mm	20 (0.82mm)



Accesorios para SuperEndo-β

# Gutta Percha Pellet



## Gutta Percha para SuperEndo-β

Modelo	Tipo	Cantidad
BGPSOFT	Fluida	100 ud
BGPREG	Regular	100 ud
BGPHARD	Fuerte	100 ud